


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.720 Elektrisk hydraulikpumpe

Stat: 02-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.720 - Elektrisk hydraulikpumpe

Den elektriske hydraulikpumpe er til drift af produkterne i produktserien CW 120-S.



## Funktioner

Best.nr.	AS 4055.720
Produktbeskrivelse	Den elektriske hydraulikpumpe er til drift af produkterne i produktserien CW 120-S.
Nom. effekt	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Mærkedriftsspænding	230 V, 50 Hz
Mærkestrøm	5,65 A
Maskinmål	Bredde: 400 mm Højde: 325 mm Dybde: 335 mm
Opstillingsareal	Bredde: 402 mm Højde: 342 mm Dybde: 397 mm
Tilladt driftstryk (p maks.)	700 bar
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	32 kg
Bruttovægt	34,5 kg

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Produktbeskrivelse	Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders

---

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------