

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730 Elektrisk hydraulikpumpe

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Elektrisk hydraulikpumpe

Den elektriske hydraulikpumpe er til drift af produkterne i produktserien CW 120-S.

Funktioner

Best.nr.	AS 4055.730
Produktbeskrivelse	Den elektriske hydraulikpumpe er til drift af produkterne i produktserien CW 120-S.
Nom. effekt	1,1 kW
Filling volume	3,5 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Mærkedriftsspænding	230 V, 50 Hz
Mærkestrøm	6,5 A
Maskinmål	Bredde: 405 mm Højde: 405 mm Dybde: 310 mm
Opstillingsareal	Bredde: 505 mm Højde: 505 mm Dybde: 497 mm
Tilladt driftstryk (p maks.)	630 bar
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	32 kg
Bruttovægt	34,5 kg
Toldtarifnummer	84135061
ECLASS 8.0	27301290

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring