


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.280 Liquid Cooling Package

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.280 - Liquid Cooling Package LCP Rack Industri

Luft-/vandvarmevekslere i TS 8 rækkesystem, nyttekøleeffekt 10 kW.

Funktioner

| | |
|------------------------------|---|
| Best.nr. | SK 3378.280 |
| Udgave | Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn) |
| Produktbeskrivelse | Luft-/vandvarmevekslere i TS 8 rækkeskabe, passende til 600 eller 800 mm dybe og 2.000 mm høje TS 8 skabe. Mulighed for luftudløb til begge sider med hver 5 kW eller i den ene side med 10 kW. Fleksible muligheder for vandtilslutning foroven eller forneden på enheden. |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Ledningsføring på klemliste Frontlåge |
| Samlet køleeffekt | L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW |
| Mærkedriftsspænding | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nom. effekt Pel | 50 Hz: 350 W 60 Hz: 350 W |
| Mærkestrøm maks. | 50 Hz: 2,65 A 60 Hz: 2,62 A |
| Tilladt driftstryk (p maks.) | 1 - 6 bar |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Tilslutningsklemme |
| Indkoblingstid | 100 % |
| Kølemedium | Vand (specifikation, se internet) |
| Vandfremløbstemperatur | 7 °C...30 °C |
| Vandtilslutninger | G ¾" IG |
| Driftstemperatur | 5 °C...70 °C |
| Bemærk | Mulighed for sammenbygning via skruer i siden |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensioner | Bredde: 300 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Støjniveau | 60 dB(A) |
| Forsikring | Automatsikring/smeltesikring: 4 A |
| Indstillingsområde | 20 °C...55 °C |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 133,5 kg |
| Bruttovægt | 137 kg |
| Toldtarifnummer | 84186900 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Produktbeskrivelse | SK Liquid Cooling Package, Luft/vand varmeveksler, til TS 8 indkapsling, 10 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 300x2000x800 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |