



VX 5301.516 - Rullemodul til VX, VX IT

Sikrer nem omplacering direkte på opstillingsstedet, også af allerede bestykkede skabe.

Funktioner

Best.nr.	VX 5301.516
Leveringsomfang	1 transportmodul med 2 styreruller 1 transportmodul med 2 transportruller, faststående Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 556 mm Højde: 82,5 mm Dybde: 203 mm
Montageanvisning	Bundområdet skal være åbent ved monteringspunkterne
Passer til	Bokstype: VX: = 600 mm Bokstype: VX IT
Belastningsevne	Maks. tilladt belastning: statisk 15000 N Maks. tilladt belastning: dynamisk 10000 N
Bemærk	Den maksimalt tilladte belastningsevne (dynamisk) på 10000 N gælder for rullende transport på et jævnt underlag.
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	10 kg
Bruttovægt	10,3 kg
Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Produktbeskrivelse	Rullemodul til VX IT, til B: 600 mm, til nem og enkel flytning på anvendelsesstedet, monteres direkte på skabet.