

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.100

Profilsinner standard, 482,6 mm (19")

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.100 - Profilskinne standard, 482,6 mm (19") til VX IT

Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne.

Funktioner

| | |
|-----------------------|--|
| Best.nr. | VX 5302.100 |
| Udgave | til VX IT 19"-profilskinne standard |
| Produktbeskrivelse | Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål eller til delvis udbygning i tommemål. Det L-formede design muliggør direkte montering af alle gængse indbygningssæt til serversystemer, som fastgøres direkte i 19"-systemhullerne. |
| Fordele | Integreret dobbeltsidet HE-tekst Integrerede systemhuller i HE-grid på forsiden og i siderne, muliggør HE-kompatibel montering af kabelføringselementer til struktureret kabelføring |
| Tekniske data | Runde og firkantede huller i siden i HE-grid En potentialudligning på monteringsniveauet og ved rammen sker via monteringsselementerne Monteringshuller i tommemål inkl. HE-midtermontering iht. standard EIA 310 E |
| Anvendelsesområder | Til opbygning af et monteringsniveau i tommemål i VX IT-kabinetsystemet |
| Materiale | Stålplade, 2 mm |
| Overflade | Grundet |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsposition | fortil |
| Indbygningsmuligheder | Alternative montagebredder fra 21"-24", kan realiseres afhængigt af valgt fastgørelsestype og kabinetmål |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|--|
| Montageanvisning | Montering kræver en kombination med tværstiver, dybdeafstivning eller monteringsvinkler Anvendelsen af forskellige fastgørelsesmuligheder afhænger af det aktuelle kabinetmål |
| Passer til | Højde: = 15 HE = 800 mm |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 3,1 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | 0, Indbygningsposition: fortil, 15 HE |