


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.120 Kabeltracé

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.120 - Kabeltracé til VX, VX IT

Til kabelaflastning og -føring ved netværks- og serverapplikationer.



Funktioner

Best.nr.	VX 5302.120
Fordele	Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse Kan evt. skruemonteres Integrerede multifunktionshuller til fastgørelse af kabelføringslementer Integrerede monteringshuller til fiksering af PDU'er i 7 HE gridmål via en nøglehulsadapter
Anvendelsesområder	Til vertikal kabelføring og trækaflastning i netværks- og serverapplikationer
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	På VX IT rammestel mellem top- og bundramme, omløbende I de 800 mm brede VX IT-rack er der som alternativ også mulighed for skruemontage mellem øverste og det nederste dybdeafstivning

Funktioner

Montageanvisning	Monteres på rammestellet i hele skabets dybde ved hjælp af lynkoblinger. Ved montering i 800 mm brede skabe kræves en ekstra skrueforbindelse på 19"-udbygningens dybdeafstivning
Dimensioner	Bredde: 145 mm
Passer til	Bokstype: VX VX IT Højde: = 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,4 kg
Bruttovægt	4,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	Kabeltracé til VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005