

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3565.015 Lamelkobberskinne

Stat: 07-05-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3565.015 - Lamelkobberskinne

Cu-lameller af rent elektrolytkobber F20, længde: 2000 mm/skinne.



Funktioner

Best.nr.	SV 3565.015
Materiale	Cu-lameller: rent elektrolytkobber F20 Isolering: Ekstremt modstandsdygtig vinyl-blanding, deformation 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brandegenskaber iht. UL-94 V0, gennemslagsstyrke: 20 kV/mm
Længde	2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	165 A
Rated current for temperature increase 30 K	125 A
Rated current for temperature increase 70 K	195 A
Bemærk	Opbygning = Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse Kan afkortes individuelt Den aktuelle ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigningen. Eksempel: 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35 °C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.

Funktioner

Udgave med flade lamelkobberskinner	Antal lameller: 8 Lamelbredde: 6 mm Lameltykkelse: 0,5 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.769
Bruttovægt	0.869
Kobberandel (kg/styk)	0.43
Toldtarifnummer	74071000
EAN	4028177666726
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Godkendelser.

Godkendelser.	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring