


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064 Trykkabinet HD

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - Trykkabinet HD

Hygiejnisk korrekt kabinet til opstilling af printere og andre pc-komponenter i produktionen.

Funktioner

Best.nr.	HD 4000.064
Fordele	Til hygiejnisk og sikker opstilling af printere i produktionen Kan kombineres med betjeningskabinetter HD til opbygning af et helt PC-skab Enhedens bund kan trækkes ud og indstilles i højden for hurtig adgang til printer, for eksempel ved udskiftning af mærkater
Materiale	Kabinet og låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låseindsats HD: Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L) Pakning: Silikone, efter FDA Guideline 21 CFR 177.2600 Apparathyldede: Stålblade, lakeret
Overflade	Kabinet og låge: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm Pakning: blåfarvet (RAL 5010)
Leveringsomfang	Kabinet lukket hele vejen rundt Dør med indpresset pakning Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Apparathyldede
Valgmuligheder	Uden skinner i siden Uden apparathyldede Med montageplade Understel HD med nivellering
Dimensioner	Bredde: 810 mm Højde fortil: 863 mm Højde bagtil: 888 mm Dybde: 496 mm
Materialetykkelse, kabinet	1,5 mm
Materialetykkelse, låge	2 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	54,2 kg
Bruttovægt	54,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	193,59
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------