

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.060 Spænderamme

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.060 - Spænderamme

Parallel bearbejdning af kabinetter i kubernes bearbejdningsområde på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT sikrer mindre tidsforbrug til bestykning og øget produktivitet.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.060
Udgave	Pneumatisk spændeordning
Produktbeskrivelse	Muliggør samtidig bearbejdning af kabinetter ved kubebearbejdning i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Bemærk	Anvendelse af spænderamme (produktnummer 4050.080) med BC-bearbejdningscenter (produktnummer 4050.230) er udelukkende muligt ved varianten med to låger.
Passer til best.nr.	4050.101 4055.910 4055.911
Suitable for	Perforex BC 1001 HS Perforex MT 1101 Perforex MT 1101 S
Mål for spændbare kuber, maks.	Bredde: 200 mm Højde: 300 mm Dybde: 300 mm
Mål for spændbare kuber, min.	Bredde: 85 mm Højde: 70 mm Dybde: 70 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	25 kg
Bruttovægt	25 kg
Toldtarifnummer	84669360

Funktioner

ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Produktbeskrivelse	AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm