



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.080 Spænderamme

Stat: 13-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.080 - Spænderamme

Parallel bearbejdning af kabinetter i kubernes bearbejdningsområde på Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT sikrer mindre tidsforbrug til bestykning og øget produktivitet.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.080
Udgave	Pneumatisk spændeordning
Produktbeskrivelse	Muliggør samtidig bearbejdning af kabinetter ved kubebearbejdning i Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Bemærk	Anvendelse af spænderamme (produktnummer 4050.080) med BC-bearbejdningscenter (produktnummer 4050.230) er udelukkende muligt ved varianten med to låger.
Passer til best.nr.	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Mål for spændbare kuber, maks.	Bredde: 510 mm Højde: 510 mm Dybde: 600 mm
Mål for spændbare kuber, min.	Bredde: 80 mm Højde: 100 mm Dybde: 80 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	25 kg
Bruttovægt	25 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Produktbeskrivelse	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm