


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.107

Fræsebearbejdningscenter Perforex BC 1007 HS

Stat: 11-07-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.107 - Fræsebearbejdningscenter Perforex BC 1007 HS

Maksimal fleksibilitet på minimal plads. Velegnet til håndtering af alle kompakte og store skabe.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.107
Udgave	Kabinetbearbejdning Bearbejdning af flade dele Patenteret tryktallerken med integreret udsugning af fræsespåner Højtydende spindel, inkl. smøring med minimumsmængde Automatisk værktøjskontrol DIN-værktøjer Pneumatisk spændeanordning
Produktbeskrivelse	Perforex BC 1007 HS anvendes til at modificere alle standardskabe: Lige fra små kabinetter og op til store skabe. Bore-fræse-centeret er den mest fleksible løsning i relation til individuelle konfigurationer i Perforex BC-serien.
Fordele	Kortsigtet Return on Investment (ROI) og mærkbar højere konkurrenceevne Korte gennemløbstider ved ensartet høj bearbejdskvalitet Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde Værkstedsprogrammering, der er nem at lære og fjernvedligeholde Netværkskompatibel software med central database Programmerede værkstedsordrer står til rådighed med det samme og kan anvendes igen Meget lydsvag takket være komplet svejset maskinramme
Leveringsomfang	Perforex BC konfigureres efter det respektive projekt
Materiale, der kan bearbejdes	Aluminium Stål Rustfrit stål Plast Kobber
Maskinindstillinger	Forlængelse dybdeindstilling 4050.022 Motorstyret dybdeindstilling 4050.020

Funktioner

Maskinstyring	Værkstedsprogrammering 4-akset CNC-styring Rittal Optipanel med 24"-skærm
Sikkerhed	Beskyttelsesgitter med optisk beskyttelsesanordning Sikringsgitter bagved
Snitflader	Tilslutning til forskellige CAD-systemer Overtagelse af DXF-formater EPLAN Pro Panel Rittal Configuration System
Bemærk	Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Opstillingsareal	Bredde: 4.250 mm Højde: 2.410 mm Dybde: 3.490 mm
Tryklufttilslutning	6 bar
Antal værktøjspladser	21
Tool holder (Pick-up-System)	Ja
Styrespænding (DC)	24 V
Mærkestrøm maks.	32 A
Mærkedriftsspænding	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	Bredde: 1.400 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 1.600 mm
Maximum machinable area for cubic parts	Bredde: 1.200 mm Højde: 1.600 mm
Dimensions clamped panels	Bredde: 2.450 mm Højde: 1.700 mm
Maximum machinable area for enclosure panels	Bredde: 2.200 mm Højde: 1.700 mm
Option of extended carriage	Bredde: 1.400 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	2300
Bruttovægt	2300
Toldtarifnummer	84571090
EAN	4028177804531
ECLASS 8.0	36600890