Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.116

Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

VX 5309.116 - Netværks-/serverskab VX IT med ventilerede låger, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.





Funktioner

Best.nr.	VX 5309.116
Udgave	Ventileret Standard med 19" profilskinner
Materiale	Stålplade Aluminium Fordør: aluminium, 1,25 mm Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: Lakeret Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve	Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005 Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005 Greb og hængsler: RAL 9005 Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Skabsramme VX med låger og topplade Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %) Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Profilskinner, 482,6 mm (19") Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring. 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 25 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade. Stålpladelåge bagtil, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	87 mm / 193 mm
Instalation position in 19" area	fortil og bagtil
Niveauafstand (i leveringstilstand)	720 mm
19"-beslag	skruet på dybdeafstivning øverst og nederst
Udgave	Standard
Udførelse topplade	flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
Design af bagdør	Stålpladelåge, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Design af fordør	Aluminium-stålpladelåge, ventileret, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskinner	19"-profilskinner standard i VX IT
Udførelse bund	åbent
Udførelse, 19"-niveau(er)	fortil og bagtil

© Rittal 2026

Funktioner

Udførelse af profilskinner til positionering	19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne	15.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416	12.000 N
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	81,15 kg
Bruttovægt	95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	234,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskab VX IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner standard, B x H x D: 800x2000x1000, 42 HE

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK