

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Montagebord

Stat: 17-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Montagebord

Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.300
Udgave	300 ENH (hældning og højde kan indstilles elektrisk)
Produktbeskrivelse	Montageborde kan flyttes, indstilles i hældning og, afhængigt af typen, også i højden, til montage af plader og kabinetter.
Fordele	Sikrer en ergonomisk arbejdsstilling, der skåner ryggen Kan placeres efter eget valg på arbejdspladsen pga. uafhængighed af strømnettet Minimalt pladsbehov, når ikke i brug Nem håndtering vha. fire styreruller, inklusive funktion, der fikserer helt Variabel fiksering af montageplader ved hjælp af lynspænder
Tekniske data	Mulighed for indstilling af hældning ca. 0 – 80°
Leveringsomfang	Montagebord 1 VE spændeenhed forned 1 VE spændeenhed foroven Oplader Batteri
Bemærk	Med montagebordsudvidelsen kan man opnå en maks. mulig bearbejdningsflade på 1900 x 1900 mm. I landene USA, Canada, Central- og Sydamerika, Japan er multispændings-strømforsyningen 4050.219 og tilslutningsadapteren 4050.222 også påkrævet
Maskinmål	Bredde: 1.400 mm Dybde: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Bredde: 1.110 mm Højde: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Bredde: 1.110 mm Højde: 1.230 mm

# Funktioner

---

Belastning	300 kg
Arbejdshøjde	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	230 kg
Bruttovægt	250 kg
Toldtarifnummer	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Produktbeskrivelse	Assembly frame 300 ENH

---

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------