

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5309.166

Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 08-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5309.166 - Netværks-/serverskab VX IT med ventilerede låger, formonteret, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. Inklusive formontage og diverse praktiske materialer. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard monteret fortil og bagtil.



Funktioner

Best.nr.	VX 5309.166
Materiale	Stålplade Aluminium Plast Fordør: aluminium, 1,25 mm Bagdør: stålplade, 1,5 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: Lakeret Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035 Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005 Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran, sokkel: RAL 9005 Greb og hængsler: RAL 9005

Funktioner

Leveringsomfang	<p>Skabsramme VX med låger og topplade</p> <p>Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventilret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler</p> <p>Stålpladelåge bagtil, ventilret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler</p> <p>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E</p> <p>482,6 mm (19")-profilskinne standard for og bag skruet variabelt på dybdeafstivning øverst og nederst</p> <p>Sideplader, udelte, skruemontering</p> <p>Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.</p> <p>Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel</p> <p>Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilret</p> <p>Sokkelhjørnestykker og paneler, skruemontering i siden</p> <p>Sokkelpaneler til for og bag samt hjørne- og opstillingsafdækning medfølger</p> <p>4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)</p> <p>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.</p> <p>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)</p> <p>25 hex-skruer, ledende (vedlagt)</p> <p>4 kombiskinner til indvendigt og udvendigt monteringsniveau, passer til skabets dybde (vedlagt)</p> <p>10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger)</p> <p>IPPC-palle</p> <p>Bundmodul fortil monteret som blændpanel, dybde 75 mm</p>
Dimensioner	<p>Bredde: 800 mm</p> <p>Højde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 1.000 mm</p>
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Højde inkl. sokkel	2.100 mm
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	87 mm / 193 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	720 mm
Udgave	formonteret

Funktioner

Udførelse topplade	flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider
Design af bagdør	Stålpladelåge, ventileret, lodret delt, 180°-hængsler
Design af fordør	Aluminium-stålpladelåge, ventileret, udelt, 180°-hængsler
Udførelse profilskiner	19"-profilskiner standard i VX IT
Udførelse bund	Bundmodul fortil monteret som gennemsigtigt panel
Udførelse af profilskiner til positionering	19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne	15.000 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416	12.000 N
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	138 kg
Bruttovægt	155 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	381,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværks-/serverskab VX IT med ventileret låge, formonteret, med 19"-profilskiner standard, B x H x D: 800x2000+100x1000, 42 HE

Godkendelser.

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
