

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

Ledningskanalskærer MC125

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Ledningskanalskærer MC125

Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.



Funktioner

Best.nr.	AS 4050.435
Produktbeskrivelse	Til manuel tilskæring af ledningsføringskanaler med justerbar længdeanslag til det forarbejdede materiale. Elokseret anlægsflade med lasergraveret målinddeling i millimeter- og tomme-skala. Sikker bearbejdning takket være integreret fingerbeskyttelse. Beregnet til montering på en arbejdsbænk.
Fordele	Gør det muligt at foretage omkostningsbesparende manuel skæring af kabelføringskanaler Gør afkortning af kabelføringskanaler nemmere i stedet for at gøre det manuelt
Opstillingsareal	Bredde: 1.332 mm Højde: 798 mm Dybde: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm

Funktioner

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm
Maks. bredde af kabelkanal, der kan bearbejdes	125 mm
Materiale, der kan bearbejdes	Plast
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	14,3 kg
Bruttovægt	15,43 kg
Toldtarifnummer	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Produktbeskrivelse	Ledningskanalskærer MC125 til manuel afkortning af ledningskanaler og tilhørende dæksler