

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454 Crimpmaskine R8 E

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Crimpmaskine R8 E

Eldrevet afisolerings- og crimpmaskine til samlede ledningstykker på rulle.



Funktioner

Best.nr.	AS 4050.454
Udgave	Touchscreen-display
Produktbeskrivelse	Eldrevet afisolerings- og crimpmaskine til samlede ledningstykker på rulle.
Fordele	Nem betjening Lynhurtig justering Fleksibel brug på værksteder Hurtig udskiftning af forbrugsstoffer
Tekniske data	Crimpområde 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Crimplængde 8 mm (0,31 in.) Indføringslængde 40 mm (1,57 in.)
Bemærk	Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel
Dimensioner	Bredde: 288 mm Højde: 230 mm Dybde: 345 mm
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Skineffekt	100 VA
Presning	Trapez-crimp
Takttid	1,8 s
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	16 kg
Bruttovægt	16 kg
Toldtarifnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivelse	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ²