


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.737 Ledningstyler

Stat: 08-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.737 - Ledningstykker løse

Med plastkrave.

## Funktioner

Best.nr.	AS 4050.737
Udgave	til manuel konfektionering til den fuldautomatiske ledningskonfektionerings-maskine Wire Terminal WT C
Produktbeskrivelse	Med plastkrave.
Tekniske data	Varmebestandig op til 105 °C
Materiale	E-Cu, galvanisk forsinket Plastkrave: Polypropylen
Farve	Hvid
Længde	12 mm
AWG	20
Indvendig diameter	2,6 mm
Til diameter	0,5 mm <sup>2</sup>
DIN-farvekode	Ja
Bemærk	UL-certificeret i forbindelse med de tilhørende værktøjer, som f.eks. crimpautomater Kontakt din Rittal forhandler for at få individuel rådgivning.
Normer	AEH DIN 46228
Passer til best.nr.	4051.205 4051.210
Leveringsform	løse (10 VE à 100 stk.)
Pakkestørrelse	1.000 stk.
Nettovægt	1 kg
Bruttovægt	0,105 kg

# Funktioner

---

Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeskrivelse	Ledningstyler til ledningskonfektionering, 0,5 mm <sup>2</sup> , hvide, løse, 12 mm, 10x100

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------