


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.887

Fræser til cirkulære gevind

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.887 - Fræser til cirkulære gevind

Fræser til placering af metriske gevind til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.

Funktioner

Best.nr.	AS 4050.887
Produktbeskrivelse	Fræser til placering af metriske gevind til Perforex BC-bearbejdningscenter og Perforex Milling Terminal MT.
Tekniske data	Skaftdiameter 12 mm Skærediameter 10 mm Stigning 1,5 mm Flankevinkel 60° Skærelængde 20 mm Samlet længde 85 mm
Til gevind	M12 - M64
Normer	DIN 13-1 metrisk ISO-gevind
Materiale, der kan bearbejdes	Stål Rustfrit stål Støbt aluminium Plast Kobber
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,124 kg
Bruttovægt	0,124 kg
Toldtarifnummer	82077031
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Produktbeskrivelse	Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm