


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022 Crimpautomat LD-I

Stat: 09-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Crimpautomat LD-I til Wire Terminal WT

24/36

Den elektropneumatisk drevne afisolerings- og crimpautomat med dobbeltmagasin anvendes til forarbejdning af løse isolerede ledningstykker med tværsnit fra 4 til 6 mm² (AWG 12-10) og crimplængder fra 10 til 12 mm. Crimpautomaten LD-I er udstyret med grænseflade til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores fuldautomatiske Rittal ledningskonfektioneringsmaskine Wire Terminal.



Funktioner

Best.nr.	AS 4051.022
Produktbeskrivelse	Den elektropneumatisk drevne afisolerings- og crimpautomat med dobbeltmagasin anvendes til forarbejdning af løse isolerede ledningstykker med tværsnit fra 4 til 6 mm ² (AWG 12-10) og crimplængder fra 10 til 12 mm. Crimpautomaten LD-I er udstyret med grænseflade til kommunikation og fuld funktionsintegration i vores fuldautomatiske Rittal ledningskonfektioneringsmaskine Wire Terminal.
Fordele	Nem betjening Sikker og hurtig forarbejdning af isolerede ledningstykker Ingen klargøringstid til ledningstykker pga. fuldautomatisk dobbeltmagasin til 4 og 6 mm² Takket være fuld integration i Wire Terminal er der ikke længere behov for manuelle trin til ledningskonfektionering
Tekniske data	Crimpområde 4-6mm² (AWG 12-10) Crimplængde ved 4 mm²: 10 mm (0,39") eller 12 mm (0,47") Crimplængde ved 6 mm²: 12 mm (0,47") Indføringslængde 28 mm (1,10 in.) + crimplængde

Funktioner

Bemærk	Standardcrimpform trapez - flere på forespørgsel Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Passer til best.nr.	4051.024 4051.036
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	40
Bruttovægt	42
Toldtarifnummer	84633000
EAN	4028177964426

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------