

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Manuelt hydraulikstanseværktøj

Stat: 11-02-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Manuelt hydraulikstanseværktøj

Til stansning af runde, kvadratiske og firkantede udskæringer.



Funktioner

Best.nr.	AS 4055.010
Udgave	med 90° vinklet og 360° drejeligt topstykke
Produktbeskrivelse	Til stansning af runde, kvadratiske og firkantede udskæringer
Fordele	Forlængelse af værktøjets holdbarhed vha. indbygget overtryksventil
Materiale	Aluminium
Leveringsomfang	Manuelt hydraulikstanseværktøj Hydraulikskrue Ø 19 mm Hydraulikskrue Ø 9,5/19 mm HSS forbor Ø 11 mm Afstandsbøsningssæt (3 dele) Plastkuffert
Betjening, hydraulisk	Rundhulstanter op til Ø 82 mm Kvadrathulstanter op til 46 x 86 mm Stansekraft 75 kN Maks. arbejdsstryk 680 bar/9850 psi Hulværktøj til metalplade, kvadratisk op til 92 x 92 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3.3
Bruttovægt	3.36
Toldtarifnummer	84678900
EAN	4028177807914

Funktioner

ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046