

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5311.826

## Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 24-08-2025 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5311.826 - Netværks-/serverskab VX IT med glaslåge, med 19"-profilskinner dynamic

VX IT netværks-/serverskab, lukket, til direkte skabstilpasset klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-profilskinner i udførelsen dynamic fås i forskellige dimensioner.



## Funktioner

|                |   |
|----------------|---|
| Best.nr.       | VX 5311.826   |
| Materiale      | Stålplade<br>Aluminium<br>Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm   |
| Overflade      | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: Lakeret<br>Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret<br>Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret  |
| General colour | RAL 7035  |
| Farve          | Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035<br>Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005<br>Indvendig udbygning: RAL 9005<br>Greb og hængsler: RAL 9005 |

# Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Leveringsomfang                            | Skabsramme VX med låger og topplade<br>Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler<br>Stålpladelåge bagtil, lukket, lodret delt, 180°-hængsler<br>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br>Profilskiner, 482,6 mm (19")<br>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt).<br>Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.<br>12 x 19"-lukkemechanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br>25 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br>IPPC-palle<br>Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider |
| Dimensioner                                | Bredde: 800 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 1.200 mm   |
| Højdeenheder                               | 42 HE  |
| Højdeenheder                               | 42 HE  |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 150 mm / 325 mm  |
| Instalation position in 19" area           | fortil og bagtil   |
| Niveauafstand (i leveringstilstand)        | 725 mm   |
| 19"-beslag                                 | skruet på dybdeafstivning øverst og nederst  |
| Udgave                                     | Dynamic  |
| Udførelse topplade                         | flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider   |
| Design af bagdør                           | Stålpladelåge, lukket, lodret delt, 180°-hængsler  |
| Design af fordør                           | Aluminium-glaslåge, lukket, udelt, 180°-hængsler   |
| Udførelse profilskiner                     | 19"-profilskiner dynamic i VX IT   |
| Udførelse bund                             | åbent  |
| Udførelse, 19"-niveau(er)                  | 19"-niveau, fortil og bagtil   |
| Mounting angles position                   | 19"-niveau, fortil og bagtil   |

# Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Belastningsevne                                  | 18.000 N   |
| Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416 | 15.000 N   |
| IK-kode  | IK08   |
| Bemærk   | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation                 |
| Grundmateriale                                   | Stålplade  |
| Pakkestørrelse                                   | 1 stk.   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)                    | 303,3 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category                             | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| EAN  | 4028177945241  |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0                                       | 27180207   |

# Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)  |
| Certifikater. | Negative Certificate<br>Overflade   |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |