

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

Manuelt hydraulikstanseværktøj- sæt M16 - M63

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - Manuelt hydraulikstansseværktøj-sæt M16 - M63

Håndholdt hydraulikstanser i praktisk sæt med pladehulstanser til stålplade. Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, er 2 eller 3 mm.

Funktioner

Best.nr.	AS 4055.070
Udgave	Dette sæt indeholder standardpladehullere M16 til M63.
Produktbeskrivelse	Håndhydraulikstanser i praktisk sæt med hulstanser til stålplade. Maks. bearbejdelig materialetykkelse: 2 eller 3 mm.
Fordele	Forlængelse af værktøjets holdbarhed vha. indbygget overtryksventil
Leveringsomfang	Manuelt hydraulikstansseværktøj, lige 7 spalte-pladehulstanser med 3-dobbelt deling Hydraulikskrue Ø 19 mm Hydraulikskrue Ø 9,5/19 mm HSS forbor Ø 10 mm Afstandsbøsningssæt (3 dele) Plastkuffert
Materiale, der kan bearbejdes	Stålplade
Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ø-hulstanser	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm 50,5 mm 63,5 mm

Funktioner

Til gevind	M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,3 kg
Bruttovægt	5,34 kg
Toldtarifnummer	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivelse	Hand hydraulic punch set straight M16,20,25,32,40,50,63 mm
