


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.830

# Systemlampe LED kompakt

Stat: 07-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.830 - Systemlampe LED kompakt

Forsyningsspænding: 24 V DC



## Funktioner

Best.nr.	SZ 4140.830
Fordele	Maks. EMC-kompatibilitet. Beskyttet, drives med sikret lavspænding. Lavt energiforbrug. Kræver kun lidt vedligeholdelse takket være brug af LED'er. Mulighed for tilslutning af dørkontakt.
Funktionsmåder	Integreret gennemgangsledning. Universelle montagemuligheder. Svingbar lyskegle.
Materiale	Lampehus: ekstruderet aluminium Lampeafskærmning: Polykarbonat (halogenfrit) Lampeender: PC-ABS
Farve	Svarende til RAL 7035
Leveringsomfang	Systemlampe LED kompakt Lyskilde Lyskildeafskærmning Inkl. montage materialer
Mounting distance screws	450 mm

# Funktioner

Tilslutningsmuligheder	Strømforsyning via stik Dørkontakt Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
Lyskilde	LED'er, kold hvid
Beskyttelsesklasse	III (SELV)
Afbryder (type)	Integreret til/fra/dørkontakt
Light cover	Ja
Lampemontagetyp	Skruemontage Clipsmontage Magnetmontage (ekstraudstyr)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	afhængig af strømforsyning
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase	afhængig af strømforsyning
Dimensioneret isolationsspænding	afhængig af strømforsyning
Rated current max DC note	Ved opbygning af lamperækker udgør den maksimale nominelle strømstyrke 2 ampere
DC	0,12 A
Number of LEDs	30
Mounting distance clip/magnet	375 mm
Indbygningsmuligheder	Direkte på skabsprofil med 25 mm-hulmønster Via magnetmontagesæt AE: med skinne til indvendig udbygning
Bemærk	Kun beregnet til anvendelse i skabe og lukkede kabinetter Ved anvendelse sammen med kundens strømforsyninger skal man være opmærksom på, om disse har de nødvendige tilladelser i hvert enkelt anvendelsestilfælde Ved opbygning af lamperækker udgør den maksimale nominelle strømstyrke 2 ampere
Light cone adjustment	Ja

# Funktioner

---

Dimensioner	Bredde: 430 mm Højde: 32,8 mm Dybde: 20,64 mm
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,37 kg
Bruttovægt	0,38 kg
Toldtarifnummer	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	SZ LED Systemlampe, BHD: 430x33x21 mm, 24 V DC, Integreret on/off/dørkontaktfunktion

## Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---