

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.033

**Glideskinne, 2 HE, fast monteret,
tung last**

Stat: 27-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.033 - Glideskinne, 2 HE, fast monteret, tung last til VX IT

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau, til 19"-profilskinner standard og til 19"-profilskinner dynamic i VX IT.



Funktioner

Best.nr.	VX 5302.033
Produktbeskrivelse	Hulsystem i siden til montage af tilbehør og ventilation af komponenter med udblæsning i siden.
Fordele	Enkel montering i systemhullerne i 19"-monteringsprofilerne efter indstilling af de nødvendige 19"-niveauafstande
Anvendelsesområder	Til fastgørelse mellem det forreste og bageste 19"-montageniveau Til understøttelse af tunge indbygninger
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Belastningsevne	2000 N, statisk
Bemærk	Effektiv bæreflade per side 35 mm
Indbygningsmuligheder	til 19"-profilskinne standard: Niveauafstand 620/645 mm til 19"-profilskinne dynamic: Niveauafstand 600/625 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,18 kg
Bruttovægt	2,18 kg

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Glideskinne, 2 HE, fast monteret, Til høj belastning, 2 HE, 19" niveauafstand: 620/625 mm