
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5501.410

# Glideskinne, 1 HE, fast monteret

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# DK 5501.410 - Glideskinne, 1 HE, fast monteret til VX IT, TS IT, TX CableNet

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 5501.410 |
| Produktbeskrivelse | Hulsystem i siden til montage af tilbehør og ventilation af komponenter med udblæsning i siden. |
| Fordele | Enkel montering i systemhullerne i 19"-monteringsprofilerne efter indstilling af de nødvendige 19"-niveauafstande |
| Anvendelsesområder | Til montage på forreste montageniveau<br>Til understøttelse af tunge indbygninger |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Distance between mounting levels | 345 mm |
| Længde | 275 mm |
| Indbygningsmuligheder | til 19"-profilskinner standard |
| Montageanvisning | 19"-niveauafstanden i VX IT skal tilpasses inden montage |
| Belastningsevne | 800 N, statisk |
| Bemærk | Effektiv bæreflade per side 35 mm |
| Bæreflade | Bredde: 35 mm |
| Passer til | Bokstype: VX IT<br>TS IT<br>TX CableNet |
| Pakkestørrelse | 2 stk. |
| Nettovægt | 0,74 kg |
| Bruttovægt | 0,82 kg |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Glideskinne, 1 U, D: 275 mm, 80 kg, statisk, To 482.6 mm (19")-montagerammer (foran+bagtil), afstand mellem niveauer: 345 mm, fast monteret, til 482.6 mm (19")-hulsystemet |