Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5304.116

# Netværks-/serverskab VX IT

Stat: 08-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# VX 5304.116 - Netværks-/serverskab VX IT med ventilerede låger, med 19"-profilskinner standard

VX IT netværks-/serverskab, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner i udførelsen standard fås i forskellige dimensioner.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX 5304.116 |
| Udgave | Ventileret<br>Standard<br>med 19" profilskinner |
| Materiale | Stålplade<br>Aluminium<br>Fordør: aluminium, 1,25 mm<br>Bagdør: stålplade, 1,5 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: Lakeret<br>Baglåge og topplade: grundet, pulverlakeret<br>Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret |
| Farve | Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005<br>Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005<br>Greb og hængsler: RAL 9005<br>Kabinetramme, baglåge og top: RAL 7035 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | Skabsramme VX med låger og topplade<br>Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler<br>Stålpladelåge bagtil, ventileret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %)<br>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E<br>Profilskinner, 482,6 mm (19")<br>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.<br>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)<br>25 hex-skruer, ledende (vedlagt)<br>IPPC-palle<br>Topplade, flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden i begge sider. Forberedt til ventilationsplade.<br>Stålpladelåge, ventileret, udelt, 130°-hængsler |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm<br>Højde: 1.200 mm<br>Dybde: 1.000 mm |
| Højdeenheder | 24 HE |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 87 mm / 720 mm |
| Instalation position in 19" area | fortil og bagtil |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 720 mm |
| 19"-beslag | skruet på dybdeafstivning øverst og nederst |
| Udgave | Standard |
| Udførelse topplade | flerdelt, med kabelindføring fra siden i dybden, forberedt til ventilationsplade i begge sider |
| Design af fordør | Aluminium-stålpladelåge, ventileret, udelt, 180°-hængsler |
| Udførelse profilskinner | 19"-profilskinner standard i VX IT |
| Udførelse bund | åbent |
| Udførelse, 19"-niveau(er) | fortil og bagtil |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Udførelse af profilskinner til positionering | 19"-niveau, fortil og bagtil |
| Belastningsevne | 15.000 N |
| Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416 | 12.000 N |
| Bemærk | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 58,76 kg |
| Bruttovægt | 73,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 180,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskab VX IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner standard, B x H x D:  800x1200x1000, 24 HE |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |