

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.665 Apparathyldde, fast monteret

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.665 - Apparathyldede, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.

Funktioner

Best.nr.	DK 5501.665
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage
Anvendelsesområder	Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveaufastande
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
Belastningsevne	50 kg
Dimensioner	Bredde: 484 mm
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveaufastand	600 - 900 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,47 kg
Bruttovægt	6,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098

Funktioner

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, afstand mellem niveauer: 600-900 mm, dybdevariabel, RAL 9005
