
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.675

Apparathylde, udtrækkelig


Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.675 - Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem to 19" montageniveauer.





Funktioner

Best.nr.	DK 5501.675
Produktbeskrivelse	Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme.
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside Selvsikrende Fuldt udtræk
Anvendelsesområder	Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande
Materiale	Stålplade
Overflade	Hylde: lakeret Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Apparathylde, perforeret Teleskopskinne med indbygningssæt Inkl. montagematerialer
Anvendelsesområder	Ved større niveauafstande er det nødvendigt at reducere den formonterede niveauafstand, bæreevne 50 kg.
Belastningsevne	50 kg
Dimensioner	Bredde: 419 mm Dybde: 500 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveauafstand	400 - 600 mm
Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,9 kg
Bruttovægt	6,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BHD: 419x1 Ux500 mm, 50 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, udtræk, RAL 9005