Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.685

Apparathylde, udtrækkelig

Stat: 01-10-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 5501.685 - Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem to 19" montageniveauer.

Funktioner

Best.nr.	DK 5501.685
Produktbeskrivelse	Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme.
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside Selvsikrende Fuldt udtræk
Anvendelsesområder	Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande
Materiale	Stålplade
Overflade	Hylde: lakeret Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Apparathylde, perforeret Teleskopskinne med indbygningssæt Inkl. montagematerialer
Belastningsevne	50 kg
Dimensioner	Bredde: 419 mm Dybde: 700 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveauafstand	600 - 900 mm
Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,953 kg
Bruttovægt	8,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BHD: 419x1 Ux700 mm, 50 kg, afstand mellem niveauer: 600-900 mm, udtræk, RAL 9005