

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Apparathyldede, fast monteret

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Apparathyldede, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.



Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Best.nr. | DK 5501.695 |
| Fordele | Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage |
| Anvendelsesområder | Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauf afstande |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Lakeret |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsmuligheder | 482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil |
| Anvendelsesområder | Ved større niveauf afstande er det nødvendigt at reducere den for monterede niveauf afstand, bæreevne 100 kg. |
| Belastningsevne | 100 kg |
| Dimensioner | Bredde: 484 mm |
| Passer til | Bokstype: VX IT TS IT TE |
| Niveauf afstand | 400 - 600 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |

Funktioner

| | |
|-----------------------------|---|
| Nettovægt | 5,427 kg |
| Bruttovægt | 5,73 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 21 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, dybdevariabel, RAL 9005 |