

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.695

Apparathyldede, fast monteret

Stat: 22-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.695 - Apparathyldede, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.



Funktioner

Best.nr.	DK 5501.695
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage
Anvendelsesområder	Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauf afstande
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
Anvendelsesområder	Ved større niveauf afstande er det nødvendigt at reducere den formonterede niveauf afstand, bæreevne 100 kg.
Belastningsevne	100 kg
Dimensioner	Bredde: 484 mm
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE
Niveauf afstand	400 - 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	5,427 kg
Bruttovægt	5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, dybdevariabel, RAL 9005