

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.715

Apparathyldede, udtrækkelig

Stat: 02-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.715 - Apparathyldde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem to 19" montageniveauer.



Funktioner

Best.nr.	DK 5501.715
Produktbeskrivelse	Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme.
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside Selvsikrende Fuldt udtræk
Anvendelsesområder	Dybdejusterbar for tilpasning til individuelle niveaufasthold
Materiale	Stålplade
Overflade	Hylde: lakeret Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Apparathyldde, perforeret Teleskopskinne med indbygningssæt Inkl. montage materialer
Anvendelsesområder	Ved større niveaufasthold er det nødvendigt at reducere den for monterede niveaufasthold, bæreevne 100 kg.
Belastningsevne	100 kg
Dimensioner	Bredde: 419 mm Dybde: 500 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE
Niveaufstand	400 - 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,7 kg
Bruttovægt	7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarereres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BHD: 419x1 Ux500 mm, 100 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, udtræk, RAL 9005