


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.100 Kabelkanal

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.100 - Kabelkanal til TS IT

Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.



Funktioner

Best.nr.	DK 5502.100
Produktbeskrivelse	Kabelkanal til skjult kabelføring. Permanent praktisk tilgang til kabler via aftagelig kanaldæksel med hængsler. Kanalen har kabelgennemføringsmuligheder til kabinetets inderside og gennem kanalens bagside. Kabelholdebøjlerne, der følger med kanalen, kan sættes på kanalens kabelfingre i justerbar dybde og understøtter dermed kabelføringen. Kabelkanalen kan også skrue monteres. Kan kombineres med børstesættet til TS IT, som sikrer optimeret luftstyring.
Fordele	Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse Høj pakningstæthed takket være HE-orienteret kabelføring Kan sammenbygges ryg mod ryg Indsættelig kabelkanal som skotelement over luftkortslutning i ventileret kabinet Kabelgennemføring, som kan låses fast, kan udstyres med udbygningskomponenter i 1 HE-montagestandard
Materiale	Stålplade Plast efter UL 94-HB
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. afdækning og montagematerialer Inkl. 4 kabelholdere til overskydende kabel

Funktioner

Indbygningsmuligheder	I TS IT med 482,6 mm (19")-profilskiner med højde 2000 mm I TS IT med 482,6 mm (19")-monteringsramme med højde 1800 mm I TE 8000 med 482,6 mm (19")-monteringsramme med højde 2000 mm I datarack med 40 HE
Højdeenheder	38 HE
Dimensioner	Bredde: 95 mm Højde: 1.689 mm Dybde: 150 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,8 kg
Bruttovægt	8,16 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles