


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5530.110

## Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 21-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5530.110 - Netværks-/serverskab TS IT med ventileret låge, med 19"-profilskinner

TS IT, ventileret, til rumklimastyring. 19" indvendig udbygning med dybdevariable 19"-profilskinner til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner.



## Funktioner

|                |  |
|----------------|--|
| Best.nr.       | DK 5530.110  |
| Materiale      | Stålplade<br>Aluminium   |
| Overflade      | Skabsramme: grundet<br>Indvendig udbygning: grundet<br>Låger og topplade: grundet, pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035   |
| Farve          | Kabinetramme og fladdele: RAL 7035<br>Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005    |

# Funktioner

|  |  |
|--|--|
| Leveringsomfang                            | <p>Skabsramme TS 8 med låger og topplade</p> <p>Aluminiums-stålpladelåge fortil: Ventilret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), 180° hængsler</p> <p>Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E</p> <p>To 482,6 mm (19") montageprofiler fortil og bagtil: Regulerbare på dybdestag med hurtigbeslag</p> <p>Afstandsstykker, højde 50 mm, til hævnning af en topplade over ventilatorudskæringen i toppladen, til passiv ventilation (vedlagt). Ikke nødvendigt for varianter uden udskæring.</p> <p>Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)</p> <p>12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)</p> <p>50 hex-skruer, ledende (vedlagt)</p> <p>IPPC-palle</p> <p>Topplade, flerdelt, aftagelig, med kabelindføring fra siden i dybden og afdækket udskæring til ventilationsplade</p> <p>Stålpladelåge bagtil, ventilret (åbent areal i den perforerede del ca. 85 %), lodret delt, 180°-hængsler</p> |
| Dimensioner                                | <p>Bredde: 600 mm</p> <p>Højde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 800 mm</p>  |
| Højdeenheder                               | 42 HE  |
| Højdeenheder                               | 42 HE  |
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 84 mm / 168 mm   |
| Niveaufstand (i leveringstilstand)         | 545 mm   |
| Udførelse, 19"-niveau(er)                  | Profilskiner, 482,6 mm (19")   |
| Belastningsevne                            | 15.000 N   |
| Bemærk                                     | Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation   |
| Grundmateriale                             | Stålplade  |
| Pakkestørrelse                             | 1 stk.   |
| Nettovægt                                  | 82,3 kg  |
| Bruttovægt                                 | 86,6 kg  |

# Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Toldtarifnummer    | 94032080  |
| ETIM 9             | EC002499  |
| ECLASS 8.0         | 27180207  |
| Produktbeskrivelse | Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 600x2000x800 mm, 42 U, Aluminiums-stålpladelåge fortil, ventileret, stålpladelåge bagtil, ventileret, vertikalt delt, 180° Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, flerdelt, med side kabelindføring, Base åben, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19") montagerammer fortil og bagtil, Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning, ventilationsgitter foran: RAL 9005. |

# Godkendelser.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)         |
| Certifikater. | Overflade                  |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |