

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.010

CMC III processorenheder

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.010 - CMC III processorenheder

Processing Unit er den centrale enhed i overvågningssystemet CMC III. Enhederne kan sluttes til datanetværket via Ethernet, konfigureres via internettet/USB, sende alarmer gennem en e-mailserver og integreres i virksomhedens netværksadministrationssystem via SNMP.



Funktioner

Best.nr.	DK 7030.010
Produktbeskrivelse	Processorenheden / Kompakt er den centrale enhed i overvågningssystem CMC III. Der kan sluttes op til 32/4 eksterne sensorer / CAN-bus-tilslutningsenheder til de integrerede sensorer. Enhederne kan tilsluttes til datanetværket via Ethernet, konfigureres over web/USB, sende alarmer via en email-server og vha. SNMP tilsluttes til virksomhedens netværksadministrationssystem.
Fordele	Høj tilgængelighed takket være redundant strømforstyring. Omkostningsoptimering via optimeret pladsudnyttelse og tilslutningsteknik. Høj fleksibilitet takket være modulopbygget system. Høj sikkerhed takket være permanent overvågning af de fysiske skabsomgivelser.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Funktionsmåder	Central overvågningsenhed til CMC III systemet. Samler måledata og alarmerer netværksadministrationssystemer eller kontrolpulte ved overskridelse af frit indstillelige grænseværdier. Regulerer automatisk aktuatorer og styrer fjernudgange.
Udgave	Piezo-alarm med akustisk information Tidsfunktion via ur i realtid med NTP

Funktioner

Materiale	Plast
Overflade	Front: Glat Kabinet: Struktur
Farve	Kabinet: RAL 7035 Front: RAL 9005
Leveringsomfang	Grundsystem Temperaturføler med tilslutningskabel (medfølger) Infrarød-adgangssensor (integreret) Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
Infrarødadgangssensor	Ja
Integreret temperatursensor	Ja
Snitflader Bus-system	RJ 45 CAN-bus
Alarmrelæudgang	Klemme op til 1,5 mm ² (maks. 24 V DC/1 A)
Snitflader	Mini USB 2 digitale indgange
Mobilt website	Til Android og Windows Phone
Netværksgrænseflade	Ethernet-snitflade efter IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	Klemme Hunstik PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ 12
Interface streaming	Axis-netværkskamera med VAPIX® version 3
Antal sensorer (maks.)	4
Bemærk	Ukrypterede protokoller kan deaktiveres for at opnå højere netværkssikkerhed
LED-displays (bagside)	Netværksstatus
LED-displays (forside)	Status

Funktioner

Protokoller	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP med SSL HTTP HTTPS med SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232
-------------	--

Dimensioner	Bredde: 138 mm Højde: 40 mm Dybde: 132 mm
-------------	---

Driftstemperatur	0 °C...45 °C
------------------	--------------

Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
------------------------------------	----------

Pakkestørrelse	1 stk.
----------------	--------

Nettovægt	0,38 kg
-----------	---------

Bruttovægt	0,6 kg
------------	--------

Toldtarifnummer	85311095
-----------------	----------

ETIM 9	EC002627
--------	----------

ETIM 8	EC002627
--------	----------

ECLASS 8.0	27189253
------------	----------

Funktioner

Produktbeskrivelse	DK CMC III Processing Unit kompakt, Central unit af CMC III monitoring system, BHD: 138x40x132 mm, max. 4 sensorer
--------------------	--

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring
---------------	--