


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.430 CMC III sensorer

Stat: 11-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.430 - CMC III sensorer

CMC III lækagesensor

## Funktioner

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Best.nr.                | DK 7030.430  |
| Udgave                  | Lækagesensor   |
| Produktbeskrivelse      | CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.  |
| Fordele                 | Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play<br>Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.  |
| Anvendelsesområder      | Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.<br>Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.  |
| Funktionsmåder          | Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-<br>interfacet<br>CMC III lækagesensor har en ekstern føler, der monteres lodret til<br>bunden<br>Ved hjælp af to kontakter overvåger sensoren bunden for væsker<br>med ledningsevne (læk). |
| Materiale               | Plast<br>Front: Glat<br>Kabinet: Struktur  |
| Farve                   | Front: RAL 9005<br>Kabinet: RAL 7035   |
| Leveringsomfang         | Sensor<br>Montageplade<br>Inkl. montagematerialer<br>Ekstern sensor med tilslutningskabel  |
| Tilslutning til CAN-bus | Direkte  |
| Snitflader              | 2 x RJ45 CAN-Bus<br>Klemme   |

# Funktioner

|   |   |
|---|---|
| Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.) | 32  |
| Antal deltagere PU compact (maks.)        | 4   |
| Antal deltagere PU (maks.)                | 32  |
| Antal PDU'er (maks.)                      | 16  |
| Målemetode                                | Ledeevnmåling   |
| Dimensioner                               | Bredde: 110 mm<br>Højde: 30 mm<br>Dybde: 40 mm  |
| Driftstemperatur                          | 5 °C...45 °C  |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende)        | 5...95 %  |
| Pakkestørrelse                            | 1 stk.  |
| Nettovægt                                 | 0,26 kg   |
| Bruttovægt                                | 0,283 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                   | 1,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse               | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer                           | 85319000  |
| ETIM 9                                    | EC002627  |
| ECLASS 8.0                                | 27189253  |
| Produktbeskrivelse                        | DK CMC III Lækagesensor, BHD: 110x30x40 mm  |

## Godkendelser.

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)                               |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring |