


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.300 PC-skabssystem

Stat: 20-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.300 - PC-skabssystem

Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.

Funktioner

Best.nr.	PC 5366.300
Udgave	med glaslåge foroven, tastaturvippeplade, lille indbygningsfelt og apparathyld
Produktbeskrivelse	Sikker placering af samtlige PC-komponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
Materiale	Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålplade Håndtag, deko-paneler: Plast Lågepaneler: Aluminium Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Indbygningsfelt, aflægningsflade: pulverlakeret
Farve	Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035 Håndtag: svarende til RAL 9006 Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015
Leveringsomfang	Kabinet, låge, baglåge Glaslåge, foroven Indbygningsfelt, lille Tastaturskuffe Apparathyld
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 636 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12

Funktioner

Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	93,5 kg
Bruttovægt	95,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	PC PC-skabssystemer, BHD: 600x1600x636 mm, stålplade, med glaslåge foroven, tastaturskuffe, komponenthylde, lille Indbygningsfelt, komponenthylde

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK