

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7186.035

Apparathylder til rammemontage

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7186.035 - Apparathylder til rammemontage til skabsbredde 600 mm, 800 mm

Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-montage.

Funktioner

Best.nr.	DK 7186.035
Udgave	perforeret
Produktbeskrivelse	Til rammemontering, til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
Fordele	Montagebolte eller montageskinner i skabets dybde kan indbygges i trin på 25 mm Montagehuller til håndtag forefindes
Anvendelsesområder	Til indbygning i skabe uden 482,6 mm (19")-beslag.
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Apparathylde, perforeret 4 stk. fastgørelsesbolte
Indbygningsmuligheder	Fast monteret: Komponenthylde, 50 kg med fastgørelsesbolte på monteringschassis Fast monteret: Komponenthylde, 100 kg med montageskinner på monteringschassis Dybdevariabel: Apparathylde med teleskopskinner på systemchassis
Belastningsevne	50 kg fladebelastning
Montageanvisning	Det indvendige montageniveau kræver to ekstra systemchassis
Bemærk	Maksimal dybde på apparathylde = skabsdybde – 100 mm
Dimensioner	Bredde: 671 mm Højde: 29 mm Dybde: 600 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX VX IT TS IT Bredde: 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,795 kg
Bruttovægt	5,047 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde BxHxD: 671x29x600 mm, 50 kg, Perforeret, til B: 800 mm, RAL 7035