

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Stikdåse

Stat: 18-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Stikdåse med energimåling

Til måling af strømforbrug af de tilsluttede forbrugere, stikkonfigurationer: "Schuko", variable montagemuligheder.

Funktioner

Best.nr.	DK 7240.301
Produktbeskrivelse	Stikdåsen 7x CEE 7/3 (type F - beskyttelseskontaktstikdåse) med integreret display måler energiforbruget for alle tilsluttede forbrugere. Den 482,6 mm (19") lange stikdåse kan enten monteres på 19"-montagerammen, på skabsrammen eller i bagkantområdet af vægfordelerskabet. Indbygningsvinklen kan monteres i fire forskellige positioner og sikrer en variabel montage. Uden ekstra montagetilbehør kan stikdåsen placeres på alle profiler med 25 mm hulmønster.
Fordele	Målenøjagtighed på± 5 %
Funktionsmåder	Måling af strøm, spænding, frekvens, aktiv effekt, aktiv energi og faseforskydning
Materiale	Aluminiumprofil, natureloxeret Stikdåseindsatse: Polykarbonat
Leveringsomfang	Stikdåse 2 montagevinkler Montagematerialer Betjeningsvejledning Med 3 m tilslutningskabel (ledningstyler)
Udgave	Mit Display
Stikdåser	7 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
Dimensioner	Højde: 45 mm Dybde: 50 mm Længde: 482,6 mm
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningskabel (type)	H05VV-F3G1,5 med ledningstyler
Montagemål	464,1 mm

Funktioner

Mærkedriftsspænding	230 V AC, 50 Hz
Mærkespænding	230 V AC, 50 Hz
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Indbygningsmuligheder	Komponenter med 25 mm hulmønster 482,6 mm (19") niveau Skabsramme IT vægfordelerskab, bagtil, på tværs (hvis det er bredt nok)
Farve stikdåsepote	RAL 7035
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)	10 %...80 %
Opbevaringstemperatur	-15 °C...60 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,88 kg
Bruttovægt	1,08 kg
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Stikdåse, CEE 7/3 (type F), 7-way, 230 V (AC), 16 A, LHD: 482,6x45x50 mm, med display

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring