

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.665

# Apparathyldede, fast monteret

Stat: 17-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.665 - Apparathyldede, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.

## Funktioner

Best.nr.	DK 5501.665
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage
Anvendelsesområder	Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveaufastande
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
Belastningsevne	50 kg
Dimensioner	Bredde: 484 mm
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Niveaufastand	600 - 900 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,47 kg
Bruttovægt	6,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098

# Funktioner

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 0,5 U, 50 kg, afstand mellem niveauer: 600-900 mm, dybdevariabel, RAL 9005

---