

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.705

Apparathyldede, fast monteret

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.705 - Apparathyldede, fast monteret til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til fast indbygning mellem to 19" montageniveauer.



Funktioner

Best.nr.	DK 5501.705
Fordele	Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage
Anvendelsesområder	Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveaufastde
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer
Indbygningsmuligheder	482,6 mm (19")-L-profilskinner foran og bagtil 482,6 mm (19")-montageramme foran og bagtil
Belastningsevne	100 kg
Dimensioner	Bredde: 484 mm
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT TE
Niveaufastde	600 - 900 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,6 kg

Funktioner

Bruttovægt	8,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Komponenthylde, BxH: 484 mm x 1 U, 100 kg, afstand mellem niveauer: 600-900 mm, dybdevariabel, RAL 9005