


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 5503.025 Ventilatormodul

Stat: 08-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 5503.025 - Ventilatormodul til VX IT, TS IT

Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer. Enkelt tilslutningsteknik og energieffektiv hastighedsregulering.



## Funktioner

Best.nr.	SK 5503.025
Udgave	Uden topplade
Produktbeskrivelse	Til aktiv ventilation. Enheden kan eventuelt udvides med yderligere ventilatorer.
Fordele	Nem tilslutningsteknik med C13 stik Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse
Materiale	Stålplade, lakeret
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	1 ventilatorenhed 2 ventilatorer Tilslutningsklart fortrådet Inkl. montagematerialer Installations- og betjeningsvejledning
Ventilationseffekt (på driftspunktet)	280 m <sup>3</sup> /h
Mærkedriftsspænding	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,7 A 60 Hz: 0,69 A

# Funktioner

Dimensioner	Bredde: 550 mm Højde: 42 mm Dybde: 340 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Hastighed	100 %
Forsikring	Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Indbygningsmuligheder	I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Bemærk	Reduktion af den angivne luftydelse til 280 m <sup>3</sup> /h ved 25 Pa modtryk
Støjniveau (på driftspunktet)	46 dB(A)
Passer til	Bokstype: VX IT TS IT
Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Nom. effekt	42,5 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,62 kg
Bruttovægt	3,62 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m <sup>3</sup> /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005

## Godkendelser.

Godkendelser.	UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK