
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.472

Bæresystem til kabelbakker

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7831.472 - Bæresystem til kabelbakker til VX, VX IT

Dybderegulerbart bæresystem, muliggør fastgørelse af de mest gængse kabelbakkesystemer, fastgørelse på alle 800 – 1200 mm dybe netværksskabe med udvendig forskruning af toppladen.





Funktioner

Best.nr.	DK 7831.472
Udgave	Holderhøjde 102 mm
Produktbeskrivelse	Det dybderegulerbare bæresystem kan monteres i alle 800 – 1200 mm dybe netværkskabinetter med udvendig skruemontage af toppladen. Det integrerede hulsystem, til pladeskruer eller clipsmøtrikker, giver mulighed for montage af de mest almindelige kabelbakkesystemer.
Materiale	Stålplade
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Bæreevne (statisk)	2.500 N
Bemærk	Kan kombineres med ventilationsplade til VX IT Velegnet til montage af yderligere kabelføringsskinner eller rørledninger i kombination med montageskinner
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	3,29 kg
Bruttovægt	3,49 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	TS Bæresystem til kabelbakker, Holderhøjde 102 mm