

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5516.790

Netværks-/serverskab TS IT

Stat: 01-02-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5516.790 - Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, tomt skab

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. Uden 19" indvendig udbygning som tomt skab til individuel udbygning fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

Funktioner

Best.nr.	DK 5516.790
Materiale	Stålplade Aluminium
Overflade	Skabsramme: grundet Indvendig udbygning: grundet Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Leveringsomfang	Skabsramme TS 8 med låger og topplade Aluminium-glaslåge fortil (180°) Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E Topplade, udelte, lukket Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt) Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt) 12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palle
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.200 mm Dybde: 1.200 mm
Design doors	lukket, IP 55
Udførelse, 19"-niveau(er)	Uden 19" indvendig montering

Funktioner

Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
Bemærk	Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet
Grundmateriale	Aluminium
Pakkestørrelse	1 stk.
EAN	4028177703506
E-Number Sweden	E7239952
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade Kapslingsklasse
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring