Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.000

Optipanel

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

CP 6380.000 - Optipanel

Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Til små paneler og styringsløsninger. Ekstremt slankt design, kræver så at sige ikke mere plads end selv indbygningen.





Funktioner

Best.nr.	CP 6380.000
Udgave	Bærearmstilslutning rektangulær 120 x 65 mm
Fordele	Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt Kompatible med alle Rittals stander- og bærearmssystemer
Materiale	Kabinet: Ekstruderet aluminiumprofil Hjørnestykker: Trykstøbt zink Hjørnebeskyttere: Plast
General colour	Natureloxeret
Farve	Kabinet: natureloxeret Hjørnestykker: RAL 7035 Hjørnebeskyttere: svarende til RAL 7024
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet bagvæg Inkl. pakninger
Dimensioner	Bredde: 526,6 mm Højde: 354,3 mm Dybde: 110 mm

© Rittal 2026

Funktioner

Indbygningsdybde	100 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 65
Typeklassificering iht. 508A	Type 1 Type 12
Passer til frontpanel bredde	482,6 mm
Passer til frontpanel højde	310,3 mm
Udgave	Serviceadgang fra bagsiden
Bemærk	Flytning af bærearmstilslutning kan opnås ved at dreje kabinettet 3 mm dobbeltkamlåseindsats, kan udskiftes med låseindsatse på 41 mm, type C, plasthåndtag og T-greb, type C Bagpladens hængsler på den længste kabinetside
Grundmateriale	Aluminium
Lås	Udførelse lås: Vridere Antal låse: 2 Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	5,86 kg
Bruttovægt	6,168 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivelse	CP Optipanel, til frontplade BH 482,6x310,3 mm, installationsdybde 100 mm, Ekstruderet aluminiumsprofil, Passende til bærearmssystemet20x65 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

© Rittal 2026