


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.700 Industrial Workstations

Stat: 10-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.700 - Industrial Workstations

Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.



## Funktioner

Best.nr.	IW 6900.700
Udgave	Designlåge, bagplade skruemonteret indefra
Materiale	Kabinet, designlåge, bagplade. Stålplade
Overflade	Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	Deko-paneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kabinet lukket i siderne  Flangeplader, tredelt Nivelleringsfødder Designlåge, bagplade skruemonteret indefra
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	44,6 kg
Bruttovægt	46,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	177,5 kg CO2 eq (Cat B)

# Funktioner

---

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kabinet, bredde x højde x dybde: 600x900x600 mm, med designlåge på frontside, bagvæg

# Godkendelser.

---

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring