Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.720
Industrial Workstations

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

IW 6900.720 - Industrial Workstations

Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.





Funktioner

Best.nr.	IW 6900.720
Udgave	Foranhængt skuffe, designlåge, baglåge
Materiale	Kabinet, skuffeforsænkning, designlåge og baglåge: Stålplade
Overflade	Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	Deko-paneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kabinet lukket i siderne Flangeplader, tredelt Nivelleringsfødder Foranhængt skuffe, designlåge, baglåge
Depth with drawer section	890 mm
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 900 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	60 kg
Bruttovægt	62 kg

© Rittal 2026

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	236,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kabinet, bredde x højde x dybde: 600x900x600 mm, med frembygget skuffe, designlåge på frontside, baglåge

Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring