Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.740
Industrial Workstations

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

IW 6900.740 - Industrial Workstations

Underkabinet baseret på VX SE til Industrial Workstations.





Funktioner

Best.nr.	IW 6900.740
Udgave	Bordplade, tastaturskuffe, designlåge, baglåge
Materiale	Kabinet, tastaturskuffe, designlåge og baglåge: Stålplade Bordplade: Spånplade (plastlamineret på begge sider (med plastkant))
Overflade	Kabinet: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve	Deko-paneler: RAL 7015
Leveringsomfang	Kabinet lukket i siderne Flangeplader, tredelt Nivelleringsfødder Bordplade, tastaturskuffe, designlåge, baglåge Bordplade, BxHxD 610 x 38 x 645 mm
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 1.000 mm Dybde: 645 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54
Mål med bordplade	Bredde: 610 mm Højde: 1.043 mm Dybde: 645 mm

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	71 kg
Bruttovægt	74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivelse	IW Industrial Workstation, kabinet, BHD: 600x1000x645 mm, med arbejdsbord, tastaturskuffe, designlåge på frontside, baglåge

Godkendelser.

Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring