


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.430 CMC III sensorer

Stat: 07-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.430 - CMC III sensorer

CMC III lækagesensor

## Funktioner

Best.nr.	DK 7030.430
Udgave	Lækagesensor
Produktbeskrivelse	CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele	Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik. Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder	Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT- interfacet CMC III lækagesensor har en ekstern føler, der monteres lodret til bunden Ved hjælp af to kontakter overvåger sensoren bunden for væsker med ledningsevne (læk).
Materiale	Plast Front: Glat Kabinet: Struktur
Farve	Front: RAL 9005 Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang	Sensor Montageplade Inkl. montagematerialer Ekstern sensor med tilslutningskabel
Tilslutning til CAN-bus	Direkte
Snitflader	2 x RJ45 CAN-Bus Klemme

# Funktioner

Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)	32
Antal deltagere PU compact (maks.)	4
Antal deltagere PU (maks.)	32
Antal PDU'er (maks.)	16
Målemetode	Ledeevnmåling
Dimensioner	Bredde: 110 mm Højde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,26 kg
Bruttovægt	0,283 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III Lækagesensor, BHD: 110x30x40 mm

## Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring