


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.016

PSM strømskinner

Stat: 17-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.016 - PSM strømskinner

En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.

Funktioner

Best.nr.	DK 7856.016
Udgave	Med måling af spænding, strøm og effektforbrug via CMC-TC, kan fjernadministreres
Produktbeskrivelse	Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprøfilet er berøringsbeskyttet opbygget.
Fordele	Moduler kan installeres efterfølgende uden driftsafbrydelse.
Tekniske data	Hvert enkelt stikdåsemodul udtager på bæreskinnen en fase, afhængigt af indstikrets retning fra forsyningen eller den redundante forsyning. Afhængigt af udførelsen, 1-/3-faset opbygning med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A). Mulighed for redundant 3-faset forsyning. Den redundante strømkreds er fuldstændig adskilt fra bæreskinnens 3 faser. Modulerne kan forsynes med en integreret overbelastningssikring, der sikrer, at kun det berørte modul frakobles ved for høj belastning. De øvrige moduler forbliver i drift.
Materiale	Aluminiumprofil, natureloxeret
Tilslutningstype (elektrisk)	Hunstik
Antal	2
Faser per forsyning	3~
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Moduludtag (maks.)	6

Funktioner

Passer til	Bokstype: TS 8 TS IT VX IT Højde: 2.000 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Opbevaringstemperatur	-20 °C...60 °C
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,759 kg
Bruttovægt	5,009 kg
Toldtarifnummer	85369001
ETIM 9	EC000215
ECLASS 8.0	27371306

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------